

タケックスクリーン

業務用

TAKEX CLEAN TB シリーズ



エコ洗剤

厨房周りの洗浄はこれ1本！
油汚れがスッキリ落ちる！



合成洗剤のように外部からの物理的な力が無くてもナノ化された分子が活発なブラウン運動をすることにより、汚れ成分を簡単に分解、はく離します。また、生分解率は 98.6% なので川や海を汚染しない環境にやさしい洗剤です。

● 川や海を汚さない！

生分解率は 8 日間で 98.6%。川や海を汚しません。
(バクテリアが内容成分を食べて分解します)

● 優れた洗浄力と節水効果！

ナノ化された分子が活発なブラウン運動をすることにより、
汚れ成分を簡単に分解・はく離します。また、泡がほとんど
出ないので大幅な節水効果があります。

● 優れた除菌力！

強い洗浄力に加え、モウソウチク抽出物を添加することで、
幅広い雑菌に対する抗菌力も兼ね備えています。

● 優れた消臭効果！

トイレの臭い（アンモニア）や生ゴミの臭い（トリメチルア
ミン）などの臭いに対しても優れた消臭効果を発揮。使用後
の廃水が排水溝やグリストラップの臭いを抑える効果もあり
ます。

● 人にやさしく安心・安全！

強い洗浄力を有しながら、希釈して使用すれば手荒れするこ
とはほとんどありません。天然系洗剤なので人や自然に安
心・安全です。




成分

モウソウチク抽出物
マツ活性化不飽和脂肪酸
オレイン酸（ひまわり油）
コミカドDEA（ヤシ油）
D-リモネン（オレンジ油）
フィチン酸（米ぬか）
精製水



ブラウン運動による新たな洗浄力

ナノ化された活性化脂肪酸の分子の働きとブラウン運動により、汚れ成分を自然に分解、はく離するので従来の洗浄に比べ作業効率が向上します。



※ブラウン運動：ナノ化された脂肪酸が水の分子と衝突し、エネルギーを得て拡散していく。

エコナノは、さまざまなシーンで活躍します。

飲食店での使用例 厨房周りをキレイに洗浄。油汚れもスッカリ落ちる。

厨房周りの洗浄



こびりついた汚れや油汚れをキレイに洗浄。汚れ成分をはく離した後、脂肪酸が対象物を覆い、汚れ成分の再付着を防ぐコーティング効果を発揮します。

床の洗浄



染み付いた汚れや油汚れの洗浄が可能です。また、ポリッシャー等を使うことにより効果的に洗浄が可能。泡立ちも少なく節水効果もあります。

ガスコンロや換気扇の洗浄



換気扇やガスコンロ周り等の油汚れがひどい箇所に、原液を噴霧して数分置くことで、付着した汚れを分解・はく離して洗浄します。

テーブルや椅子の洗浄



経年した手アカや汚れもスッカリ洗浄します。また、汚れ成分をはく離した後、脂肪酸が対象物を覆い、汚れ成分の再付着を防ぐコーティング効果を発揮します。

グリストラップの洗浄



こびりついた汚れや油かすなどもキレイに洗浄。気になる悪臭もスッカリ消臭します。

施設内での使用例 ガンコな汚れをスッカリ洗浄。様々な場面の洗浄に。

絨毯の洗浄



ポリッシャー等を用いてブラッシングすることで洗浄が可能。泡立ちも少なく、バキュームの手間も少なく作業効率がアップします。

エアコンの洗浄



経年した汚れや手アカも綺麗に洗浄。各パーツなどは希釈液に浸漬することでキレイに洗浄します。また、同時に消臭もできます。

バスルームや洗面所の洗浄



排水口周りや床などの水アカやガンコな汚れもキレイに洗浄。廃水が排水管の洗浄、消臭をする効果もあります。

トイレの洗浄



表面の汚れやこびりついた汚れをキレイに洗浄。消臭効果もあるので洗浄と同時に嫌なニオイもスッカリ消臭します。

ガラスの洗浄



表面の汚れや手アカをキレイに洗浄。窓のサッシ等汚れがひどい場合は、原液で洗浄して下さい。

エコナノの使用方法

- ① 原液を水道水で 10 ~ 30 倍に希釈してご使用ください。
汚れがひどい場合には原液で洗浄して下さい。
- ② 汚れの対象に噴霧し、5 ~ 10 分程放置してください。
- ③ 放置後拭き取り及び軽くこすり洗いし、洗い流してください。
(40℃程度のお湯を用いて希釈すると洗浄力がアップします)



製品ラインナップ

日々の携帯用に!



エコナノ希釈液をいつも携帯する事で、気になる汚れをその場で洗浄。いつでもキレイな環境が保てます。

内容量	サイズ
100ml	153 × 39mm

※詰替用空ボトル

日々の洗浄に!



エコナノ専用の希釈ボトルです。様々な場面での洗浄に大活躍。日々の洗浄の作業効率がUPします。

内容量	サイズ
500ml	227 × 79mm

※詰替用空ボトル

厨房内や施設内に!



環境に優しい洗浄剤です。染み付いた汚れや油汚れを手軽に洗浄。泡立ちが少ないので、洗い流す手間も少なく作業効率もアップします。

内容量	サイズ
4L	195 × 130 × 240mm

販売元

TAKE-X 株式会社 タケックス・ラボ

〒564-0063 大阪府吹田市江坂町 1-13-48

TEL:06-6821-2554

FAX:06-6821-4841

http://www.takeex-labo.com

お申込み・お問い合わせは